





SUF 5 NBR-ESD-55 M5-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	5,00
Vakuum-Anschluss	M5-IG



Konstruktionsdaten SUF 5 NBR-ESD-55 M5-IG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	14,20 mm
Nenndurchmesser dn	1,80 mm
Gewinde G1	M5-IG
Gewindelänge LG1	5,5 mm
Schlüsselweite SW1	8,0 mm
Federweg Z	0,5 mm
Durchmesser Ds	5,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	5,7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14239

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	8,0 mm
Abreißkraft	0,90 N
Saugkraft (-600mbar)	0,90 N
Gewicht	1,10 g
Volumen	0,013 cm ³
Baugröße	5,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.14239

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.14239**

Typ		Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306
Flachsauger (rund)	SUF 5 NBR-ESD-55 SC020	10.01.01.14022

