

Ventouse plate (ronde)

SUF 8 SI-CO-55 M5-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.14244



SUF 8 SI-CO-55 M5-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 8 SI-CO-55 M5-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	8,00
Raccord de vide	M5-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	10,50 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	0,8 mm
Diamètre Ds	8,0 mm
Diamètre Dmax(S)	8,4 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14244

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 8 SI-CO-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14244



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	2,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	2,40 N
Poids propre	1,10 g
Volume	0,044 cm ³
Taille	8,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14244



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14244

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04273
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.14027



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14244

2