

Art.-Nr.: 10.01.01.14248




SFF 10 SI-55 M5-AG

サクシオンパッドSFF（エラストマー部＋接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF、接続ニップルSC

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	10.00
材質種類	FDA対応



デザインデータ SFF 10 SI-55 M5-AG

デザインデータ

属性	値
高さ H	15.40 mm
呼び径 dn	1.80 mm
グリップの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	0.7 mm
径 Ds	10.0 mm
径 Dmax(S)	11.0 mm
スレッド G1	M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14248



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	3.00 N
吸着力 (-600mbar)	2.70 N
質量	1.60 g
ボリューム	0.250 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14248



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14248

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 10 SI-55 SC030	10.01.01.13745
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

