

Art.-Nr.: 10.01.01.14255




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	25.00

SFF 25 SI-55 G1/8-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	価値
高さ H	27.20 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	1.7 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm
スレッドG1	G1/8-IG

デザインデータ SFF 25 SI-55 G1/8-IG



フラット真空吸着パッド SFF 25 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14255

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	17.90 N
質量	7.1 g
ボリューム	1.200 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14255

スペアパーツの注文データ 10.01.01.14255

Typ		製品コード
フラット真空吸着パッド	SFF 25 SI-55 SC040	10.01.01.13748
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482