

Art.-Nr.: 10.01.01.14258



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
材質種類	FDA対応

SFF 40 SI-55 G1/4-AG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	値
高さ H	26.20 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	2.7 mm
径 Ds	40.0 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm
スレッドG1	G1/4-AG

デザインデータ SFF 40 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14258



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	47.40 N
吸着力 (-600mbar)	47.40 N
質量	17.7 g
ボリューム	4.300 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14258



スペアパーツの注文データ 10.01.01.14258

Typ	製品コード
フラット真空吸着パッド	SFF 40 SI-55 SC050 10.01.01.13750
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG SW410 10.01.06.04347


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14258