

Art.-Nr.: 10.01.01.14261




## 技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	15.00

SFF 15 EPDM-45 M5-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC




## デザインデータ

高さ H	17.50 mm
呼び径 dn	1.80 mm
グリップの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	1.0 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.0 mm
スレッドG1	M5-AG

デザインデータ SFF 15 EPDM-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14261



真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	5.80 N
吸着力 (-600mbar)	5.80 N
質量	2.10 g
ポリウム	0.600 cm <sup>3</sup>
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 15 EPDM-45 SC040	10.01.01.14045
シュマルツコネクタ	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346