

Art.-Nr.: 10.01.01.14262




技術資料

| | |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質 | EPDM |
| 材質の硬度 [ショアA] | 45.0 Shore A |
| サイズ | 15.00 |

SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC




デザインデータ

| | |
|-------------|----------|
| 高さ H | 18.50 mm |
| 呼び径 dn | 4.00 mm |
| グリップの長さ LG1 | 7.5 mm |
| スパナサイズ SW1 | 14.0 mm |
| スプリングストロークZ | 1.0 mm |
| 径 Ds | 15.0 mm |
| 径 Dmax(S) | 16.0 mm |
| スレッドG1 | G1/8-AG |

デザインデータ SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14262



| | |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質 | EPDM |
| 材質の硬度 [ショアA] | 45.0 Shore A |
| 離脱力 | 5.80 N |
| 吸着力 (-600mbar) | 5.80 N |
| 質量 | 5.20 g |
| ポリウム | 0.600 cm ³ |
| サイズ | 15.00 |
| 折りたたみ式本数 | 0.0 |
| 製品ファミリー | SFF |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



| Typ | | 本数 |
|-------------|----------------------|----------------|
| フラット真空吸着パッド | SFF 15 EPDM-45 SC040 | 10.01.01.14045 |
| シュマルツコネクタ | SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490 |