

Art.-Nr.: 10.01.01.14263




技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	15.00

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部＋接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

高さ H	26.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリップの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	1.0 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.0 mm
スレッド G1	G1/8-IG

デザインデータ SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14263

Art.-Nr.: 10.01.01.14263



技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	5.80 N
吸着力 (-600mbar)	5.80 N
質量	6.20 g
ボリューム	0.600 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14263

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 15 EPDM-45 SC040	10.01.01.14045
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

