

Art.-Nr.: 10.01.01.14264




技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	20.00

SFF 20 EPDM-45 G1/8-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC




デザインデータ

高さ H	18.80 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	1.3 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm
スレッドG1	G1/8-AG

デザインデータ SFF 20 EPDM-45 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14264



真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	11.80 N
吸着力 (-600mbar)	11.60 N
質量	5.70 g
ポリウム	0.800 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14264

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 20 EPDM-45 SC040	10.01.01.14046
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

