

フラット真空吸着パッド

SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14267




技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	25.00

SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	値
高さ H	27.20 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	1.7 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm
スレッドG1	G1/8-IG

デザインデータ SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14267

1

フラット真空吸着パッド

SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14267



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	17.90 N
吸着力 (-600mbar)	17.90 N
質量	7.1 g
ボリューム	1.200 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14267



発注データ スペアパート 10.01.01.14267

Typ	本数
フラット真空吸着パッド	10.01.01.14047
シュマルツコネクタ	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14267

2