

Art.-Nr.: 10.01.01.14268




技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	30.00

SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

高さ H	19.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	2.0 mm
径 Ds	30.0 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm
スレッドG1	G1/4-AG

デザインデータ SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14268

 技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	25.10 N
吸着力 (-600mbar)	25.10 N
質量	9.80 g
ポリウム	1.700 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14268

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 30 EPDM-45 SC040	10.01.01.14048
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414