

Art.-Nr.: 10.01.01.14272




SFF 10 HT1-60 M5-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	10.00



デザインデータ SFF 10 HT1-60 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	15.40 mm
呼び径 dn	1.80 mm
グリップの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	0.7 mm
径 Ds	10.0 mm
径 Dmax(S)	11.0 mm
スレッド G1	M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14272



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
離脱力	3.00 N
吸着力 (-600mbar)	2.70 N
質量	1.6 g
ボリューム	0.250 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14272



スペアパーツの注文データ 10.01.01.14272

Typ	製品コード
フラット真空吸着パッド	SFF 10 HT1-60 SC030 10.01.01.14050
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG 10.01.06.02802

