


Art.-Nr.: 10.01.01.14273




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	15.00

SFF 15 HT1-60 M5-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	価値
高さ H	17.50 mm
呼び径 dn	1.80 mm
グリッパーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	1.0 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.0 mm
スレッドG1	M5-AG

デザインデータ SFF 15 HT1-60 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14273



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
離脱力	5.80 N
吸着力 (-600mbar)	5.80 N
質量	2.1 g
ボリューム	0.600 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14273



スペアパーツの注文データ 10.01.01.14273

Typ	製品コード
フラット真空吸着パッド	SFF 15 HT1-60 SC040 10.01.01.14051
シュマルツコネクタ	SC 040 M5-AG 10.01.06.04346


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14273