

Art.-Nr.: 10.01.01.14279




技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	25.00

SFF 25 HT1-60 G1/8-IG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

高さ H	27.20 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	1.7 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm
スレッドG1	G1/8-IG

デザインデータ SFF 25 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14279

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
離脱力	17.90 N
吸着力 (-600mbar)	17.90 N
質量	7.10 g
ポリウム	1.200 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14279

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 25 HT1-60 SC040	10.01.01.14053
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482