



Art.-Nr.: 10.01.01.14287



SUF 3 SI-55 SC010

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	3.00
材質種類	FDA対応



デザインデータ SUF 3 SI-55 SC010

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	2.00 mm
高さ H	3.50 mm
ヘッド径 Dk	4.2 mm
内径 d	1.40 mm
スプリングストローク Z	0.3 mm
径 Ds	3.0 mm
径 Dmax(S)	3.7 mm

フラット真空吸着パッド SUF 3 SI-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.14287

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	0.30 N
吸着力 (-600mbar)	0.30 N
質量	0.0 g
ボリューム	0.003 cm ³
サイズ	3.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC010

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14287

データアクセサリを注文する 10.01.01.14287

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249