



Art.-Nr.: 10.01.01.14289



SUF 3 NBR-ESD-55 SC010

技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	3.00



デザインデータ SUF 3 NBR-ESD-55 SC010

デザインデータ

高さ H2	2.00 mm
高さ H	3.50 mm
ヘッド径 Dk	4.2 mm
内径 d	1.40 mm
スプリングストローク Z	0.3 mm
径 Ds	3.0 mm
径 Dmax(S)	3.7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14289



技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	0.30 N
質量	0.04 g
ボリューム	0.003 cm ³
サイズ	3.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC010

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ アクセサリ 10.01.01.14289

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

