


Art.-Nr.: 10.01.01.14290



SUF 3 SI-CO-55 SC010



Dati di costruzione SUF 3 SI-CO-55 SC010

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	3,00

Dati di costruzione

Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	3,50 mm
Diametro della testa Dk	4,2 mm
Diametro interno d	1,40 mm
Freccia elastica Z	0,3 mm
Diametro Ds	3,0 mm
Diametro Dmax(S)	3,7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14290

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	0,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,30 N
Peso	0,04 g
Volume	0,003 cm ³
Misura	3,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nippli d'interfaccia	SC010

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14290**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

