

フラット真空吸着パッド

SUF 3 HT1-60 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14293




技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	3.00
真空接続口	M3-AG

SUF 3 HT1-60 M3-AG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ

高さ H	5.50 mm
呼び径 dn	1.00 mm
スレッド G1	M3-M
グリッパーの長さ LG1	3.0 mm
スパナサイズ SW1	5.0 mm
スプリングストローク Z	0.3 mm
径 Ds	3.0 mm
径 Dmax(S)	3.7 mm

デザインデータ SUF 3 HT1-60 M3-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14293

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14293

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	0.30 N
吸着力 (-600mbar)	0.30 N
質量	0.20 g
ポリウム	0.003 cm ³
サイズ	3.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14293

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249
フラット真空吸着パッド	SUF 3 HT1-60 SC010	10.01.01.14288