

Ventosa plana (redonda)

## SUF 3 SI-CO-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14295




### Datos técnicos

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI conductiva |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Tamaño                        | 3,00                   |
| Conexión de vacío             | M3-MA                  |

SUF 3 SI-CO-55 M3-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Altura H               | 5,50 mm |
| Diámetro nominal dn    | 1,00 mm |
| Rosca G1               | M3-MA   |
| Longitud de rosca LG1  | 3,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 5,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 0,3 mm  |
| Diámetro Ds            | 3,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 3,7 mm  |

Datos de diseño SUF 3 SI-CO-55 M3-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14295](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14295)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14295

**Datos técnicos**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Silicona SI conductiva |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 2,0 mm                 |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 8,0 mm                 |
| Fuerza de arranque                                  | 0,30 N                 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 0,30 N                 |
| Peso                                                | 0,20 g                 |
| Volumen                                             | 0,003 cm <sup>3</sup>  |
| Tamaño                                              | 3,00                   |
| Número de pliegues                                  | 0,0                    |
| Familia de productos                                | SUF                    |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14295**

| Typ                     |                      | Número de artículo |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector       | SC 010 M3-AG         | 10.01.06.04249     |
| Ventosa plana (redonda) | SUF 3 SI-CO-55 SC010 | 10.01.01.14290     |

