

Ventosa piatta (tonda)

SUF 3 SI-CO-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14295




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	3,00
Attacco del vuoto	M3-AG

SUF 3 SI-CO-55 M3-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



Dati di costruzione

Altezza H	5,50 mm
Diametro nominale dn	1,00 mm
Filettatura G1	M3-AG
Lunghezza della filettatura LG1	3,0 mm
Misura della chiave SW1	5,0 mm
Freccia elastica Z	0,3 mm
Diametro Ds	3,0 mm
Diametro Dmax(S)	3,7 mm

Dati di costruzione SUF 3 SI-CO-55 M3-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14295

Art.-Nr.: 10.01.01.14295

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	0,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,30 N
Peso	0,20 g
Volume	0,003 cm ³
Misura	3,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14295**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249
Aspiratore piatto (tondo)	SUF 3 SI-CO-55 SC010	10.01.01.14290

