

Ventosa plana (redonda)

SFF 10 NBR-ESD-55 SC030




Art.-Nr.: 10.01.01.14328



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	10,00
Número de pliegues	0,0

SFF 10 NBR-ESD-55 SC030



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,20 mm
Altura H	10,40 mm
Diámetro de la cabeza Dk	9,3 mm
Diámetro interior d1	7,3 mm
Diámetro interior d	5,50 mm
Recorrido de resorte Z	0,7 mm
Diámetro Ds	10,0 mm
Altura H3	5,90 mm
Diámetro Dmax(S)	11,0 mm

Datos de diseño SFF 10 NBR-ESD-55 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14328

Art.-Nr.: 10.01.01.14328

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 030
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	8,0 mm
Fuerza de arranque	3,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	2,70 N
Peso	0,40 g
Volumen	0,245 cm ³
Tamaño	10,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14328

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.14328**

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG
	10.01.06.02802

