

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Art.-Nr.: 10.01.01.14599



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	50,00
Connessione	G1/4-IG
Tipo	E

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E


La ventosa SHFN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- Complementi del prodotto (opzionale): anello di tenuta, valvola ad impulsi

Parti di ricambio disponibili: ventosa SHF, nipplo di connessione SA-NIP e RED-NIP, anello di tenuta, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: filtro tondo

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Altezza H	37,20 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
d2	29,7 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,4 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	3,4 mm
Diametro Ds	52,0 mm
Diametro Dmax(S)	54,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14599

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E



Art.-Nr.: 10.01.01.14599



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	110,00 N
Peso	31,00 g
Forza laterale	90,0 N
Volume	8,000 cm ³
Misura	50,00
Forza di presa d2	40,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SHFN

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14599



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14599

Typ	Numero articolo
Filtro tondo	10.05.03.00023



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14599

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.14387
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.12192



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14599

2