

Ventouse plate (ronde)

## SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

Art.-Nr.: 10.01.01.14630



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	50,00
Connexion	G1/4-AG
Type	E

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E


La ventouse SHFN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SHF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : bague d'étanchéité et palpeur mécanique

Pièces de rechange disponibles : ventouse SHF, insert de connexion SA-NIP et RED-NIP, bague d'étanchéité, palpeur mécanique

Accessoires disponibles : tamis (rond)

### Données de construction



Attribut	Valeur
Hauteur H	26,20 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
d2	29,7 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	3,4 mm
Diamètre Ds	52,0 mm
Diamètre Dmax(S)	54,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14630](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14630)

Ventouse plate (ronde)

# SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E



Art.-Nr.: 10.01.01.14630



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	110,00 N
Poids propre	30,8 g
Force latérale	90,0 N
Volume	8,000 cm <sup>3</sup>
Taille	50,00
Force d'aspiration d2	40,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SHFN

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14630](http://www.schmalz.com/10.01.01.14630)



## Données de commande accessoires 10.01.01.14630

Typ	Nombre d'article
Tamis (rond)	10.05.03.00023



## Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14630

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.14387
Insert de réduction à six pans creux	10.01.01.12194



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14630](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14630)