

Art.-Nr.: 10.01.01.14633



SFF 25 NBR-ESD-55 SC040

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	0.0

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	4.70 mm
高さ H	13.20 mm
ヘッド径 Dk	13.8 mm
内径d1	10.4 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	1.7 mm
径 Ds	25.0 mm
高さ H3	6.80 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm

デザインデータ SFF 25 NBR-ESD-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.14633



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	25.0 mm
離脱力	17.90 N
吸着力 (-600mbar)	17.90 N
質量	1.8 g
ボリューム	1.154 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14633



データアクセサリを注文する 10.01.01.14633

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



スペアパーツの注文データ 10.01.01.14633

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

