

フラット吸着パッド (丸型)

SFF 10 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14671




技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	10.00

SFF 10 NBR-ESD-55 M5-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

高さ H	15.40 mm
呼び径 dn	1.80 mm
グリップの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	0.7 mm
径 Ds	10.0 mm
径 Dmax(S)	11.0 mm
スレッドG1	M5-AG

デザインデータ SFF 10 NBR-ESD-55 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14671

1

フラット吸着パッド (丸型)

SFF 10 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14671



技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	3.00 N
吸着力 (-600mbar)	2.70 N
質量	1.60 g
ボリューム	0.250 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14671

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 10 NBR-ESD-55 SC030	10.01.01.14328
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14671