




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00

SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	30,80 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	31,5 mm
Резьба G1	G1/4-IG

Конструктивные данные SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14677



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	25,10 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	25,10 N
Вес	10,3 g
Объем	1,700 cm ³
размер	30,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14677



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14677

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SFF 30 NBR-ESD-55 SC040	10.01.01.14635
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

