

Art.-Nr.: 10.01.01.14809



技術資料


属性	価値
デザイン	多め（通気性のあるワーク向け）
圧縮エア接続口	M5-F
径	20.0 mm
材質	ESD/AL

SBS 20 HF M5-IG ESD/AL

非接触パッド SBS-ESDは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS-ESD: 幅広いサイズをラインアップ
- NBR-ESD製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部) (SBS-40/SBS-60向け)

スペアパーツ: ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 20 HF M5-IG ESD/AL

デザインデータ

属性	価値
幅B	22.20 mm
高さ H1	17.50 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	20.00 mm
スレッドG1	M5-F
グリッパの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M3-F
グリッパの長さ LG2	6.0 mm
グリッパの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	15.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14809

 技術資料

属性	値
質量	12.0 g
エア消費量 [l/min]	140.0 l/min
エア消費量	8.400 m³/h
保持力	3.0 N
圧力範囲 (作動圧) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS-ESD

 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20 HF	0.5	1	2.0	2.7	3.3	4.0
SBS-ESD 30 HF	1.0	2.3	3.0	4.0	5.0	5.5
SBS-ESD 40 HF	3.0	5.1	7.8	10.0	11.0	12.0

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14809

 スペアパーツの注文データ 10.01.01.14809

Typ	製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリップバー向け)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14704