

Art.-Nr.: 10.01.01.14814




SBS 40 SF G1/8-IG ESD/AL

非接触パッド SBS-ESDは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS-ESD: 幅広いサイズをラインアップ
- NBR-ESD製ブレーキパッド
- アクセサリー: 緩衝用ゴム (中央部) (SBS-40/SBS-60向け)

スペアパーツ: ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 40 SF G1/8-IG ESD/AL

技術資料

属性	価値
デザイン	標準 (通気性の低いワーク向け)
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	40.0 mm
材質	ESD/AL

デザインデータ

属性	価値
幅B	41.00 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	40.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップバーの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリップバーの長さ LG2	6.0 mm
グリップバーの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	32.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14814



技術資料

属性	値
質量	51.0 g
エア消費量 [l/min]	100.0 l/min
エア消費量	6.000 m³/h
保持力	6.5 N
圧力範囲（作動圧） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS-ESD



エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14814



スペアパーツの注文データ 10.01.01.14814

Typ	製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55 10.01.01.14382