

Art.-Nr.: 10.01.01.14818

**Technische Daten**


Bauform	High Flow
Druckluftanschluss	G1/8"-IG
Durchmesser	60,0 mm
Material	NBR-ESD/AL

SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Der Schwebesauger SBS-ESD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Schwebesauger vom Typ SBS – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Elastomerpuffer aus dem Material NBR-ESD
- Optionale Produktergänzung: Mittige Abstützung (SBS-40 und SBS-60)

Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer, Reibring

**Konstruktionsdaten**


Breite B	61,60 mm
Höhe H1	17,40 mm
Höhe H	17,00 mm
Außendurchmesser D	60,00 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	5,0 mm
Gewinde G2	M4-IG
Gewindelänge LG2	6,0 mm
Gewindelänge LG3	6,0 mm
Lochabstand X1	45,0 mm
Gewinde G3	G1/8"-IG

Konstruktionsdaten SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Art.-Nr.: 10.01.01.14818

**Technische Daten**

Gewicht	118,00 g
Luftverbrauch [l/min]	225,0 l/min
Luftverbrauch	13,500 m³/h
Haltekraft	18,5 N
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Produktfamilie	SBS-ESD

**Leistungsdaten**

Luftverbrauch

**Luftverbrauch**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.14818**

Typ	Artikelnummer
Reißfläche (f. Spezialgreifer)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14382

