

Ventosa plana (redonda)

SFF 15 SI-55 NPT1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14955




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	15,00
Características del material	Compatible con la FDA

SFF 15 SI-55 NPT1/4-AG

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	18,50 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,0 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Diámetro Dmax(S)	16,0 mm
Rosca G1	NPT1/4-AG

Datos de diseño SFF 15 SI-55 NPT1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14955

Art.-Nr.: 10.01.01.14955

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	5,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	6,60 N
Peso	5,20 g
Volumen	0,600 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14955

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14955**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/4-AG	10.01.06.04922
Ventosa plana (redonda)	SFF 15 SI-55 SC040	10.01.01.13746

