

Ventosa plana (redonda)

SUF 20 HT1-60 NPT1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15024



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	20,00
Conexión de vacío	NPT1/8-MA

SUF 20 HT1-60 NPT1/8-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	15,50 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Rosca G1	NPT1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Diámetro Dmax(S)	22,8 mm

Datos de diseño SUF 20 HT1-60 NPT1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15024

Art.-Nr.: 10.01.01.15024

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	15,00 N
Peso	5,50 g
Volumen	0,500 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.15024

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.15024**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 030 NPT1/8-AG	10.01.06.04893
Ventosa plana (redonda)	SUF 20 HT1-60 SC030	10.01.01.13991

