


Ventosa plana (redonda)

SFF 60 EPDM-45 SC080

Art.-Nr.: 10.01.01.15210



SFF 60 EPDM-45 SC080

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	60,00
Número de pliegues	0,0

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	29,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	30,0 mm
Diámetro interior d1	22,0 mm
Diámetro interior d	16,00 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	60,0 mm
Altura H3	15,90 mm
Diámetro Dmax(S)	64,0 mm

Datos de diseño SFF 60 EPDM-45 SC080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15210

Art.-Nr.: 10.01.01.15210

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 080
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	67,5 mm
Fuerza de arranque	90,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	90,00 N
Peso	20,3 g
Volumen	9,910 cm ³
Tamaño	60,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.15210

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15210