

Art.-Nr.: 10.01.01.15455



技術資料


デザイン	多め (通気性のあるワーク向け)
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	100.0 mm
材質	NBR-ESD/AL

SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

非接触パッド SBS-ESDは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS-ESD: 幅広いサイズをラインアップ
- NBR-ESD製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部) (SBS-40/SBS-60向け)

スペアパーツ: ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

デザインデータ

幅B	101.00 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	100.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
グリッパーの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	75.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F



Art.-Nr.: 10.01.01.15455


 技術資料

質量	295.00 g
エア消費量 [l/min]	420.0 l/min
エア消費量	25.200 m ³ /h
保持力	55.5 N
圧力範囲 (作動圧) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS-ESD


 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490


 発注データ スペアパーツ 10.01.01.15455

Typ		本数
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382