

Art.-Nr.: 10.01.01.15573




技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	60.00

SFF 60 EPDM-45 G1/4-AG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	値
高さ H	36.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	4.0 mm
径 Ds	60.0 mm
径 Dmax(S)	64.0 mm
スレッドG1	G1/4-AG

デザインデータ SFF 60 EPDM-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15573



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	90.00 N
吸着力 (-600mbar)	90.00 N
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.15573



スペアパーツの注文データ 10.01.01.15573

Typ		製品コード
フラット真空吸着パッド	SFF 60 EPDM-45 SC080	10.01.01.15210
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268

