

フラット吸着パッド (丸型)

SFF 60 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.15578




技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	60.00

SFF 60 HT1-60 G1/4-IG

サクションパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

高さ H	46.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	4.0 mm
径 Ds	60.0 mm
径 Dmax(S)	64.0 mm
スレッド G1	G1/4-IG

デザインデータ SFF 60 HT1-60 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15578

1

フラット吸着パッド (丸型)

SFF 60 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.15578

技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
離脱力	90.00 N
吸着力 (-600mbar)	90.00 N
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

発注データ スペアパーツ 10.01.01.15578

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 60 HT1-60 SC080	10.01.01.15243
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271