

平型真空吸着パッド（円形）

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.15929



SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	0.0



デザインデータ SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	18.50 mm
呼び径 dn	5.10 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	5.0 mm
スプリングストローク Z	5.0 mm
径 Ds	50.0 mm
径 Dmax(S)	54.3 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.15929

平型真空吸着パッド（円形）

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15929



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
吸着力 (-600mbar)	95.00 N
質量	19.50 g
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.15929



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.15929