

Art.-Nr.: 10.01.02.00568




FSTE G1/4-AG 50

スプリングプランジャー FSTEはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

スプリングストロークZ	50.0 mm
真空パッド接続	G1/4"-M
真空接続口	G1/8-F
締め付けトルク（最大）	40.0 Nm



デザインデータ FSTE G1/4-AG 50

デザインデータ

高さ H2	70.00 mm
高さ H	115.50 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	13.0 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップの長さ LG2	8.5 mm
グリップの長さ LG3	40.0 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm
スパナサイズ SW2	17.0 mm
スプリングストロークZ	50.0 mm
スパナサイズ SW3	17.0 mm
スレッドG3	M20x1.5-M

Art.-Nr.: 10.01.02.00568



技術資料

バネ力センター	12.70 N
バネ定数	0.452 N/mm
スプリング・プレテンション	1.40 N
水平方向荷重	466.0 N
垂直方向荷重	2,400.0 N
質量	175.00 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTE
締め付けトルク (最大)	40.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。



発注データ アクセサリ 10.01.02.00568

Typ		本数
フレックスリンク	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
ボールジョイント	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
ボールジョイント	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
フレックスリンク	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
トラス接続	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
ユニバーサルホルダー	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
タケノコニップル	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
タケノコニップル	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
タケノコニップル	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00568

スプリングプランジャー

FSTE G1/4-AG 50



Art.-Nr.: 10.01.02.00568



発注データ スペアパーツ **10.01.02.00568**

Typ		本数
加圧スプリング	DRUCK-FED 1.1x15.7 68.08 0.453	20.08.02.00231



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00568