

スプリングプランジャー
FSTE G1/4-AG 25 VG

Art.-Nr.: 10.01.02.00570




技術資料

属性	値
取付部品のデザイン	回転防止仕様
スプリングストroke Z	25.0 mm
真空パッド接続	G1/4"-M
真空接続口	G1/8-F
締め付けトルク（最大）	40.0 Nm

FSTE G1/4-AG 25 VG

スプリングプランジャー FSTEはすぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ FSTE G1/4-AG 25 VG

デザインデータ

属性	値
高さ H2	40.50 mm
高さ H	86.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	13.0 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG2	8.5 mm
グリッパーの長さ LG3	40.0 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm
スパナサイズ SW2	17.0 mm
スプリングストroke Z	25.0 mm



スプリングプランジャー
FSTE G1/4-AG 25 VG



Art.-Nr.: 10.01.02.00570

 技術資料

属性	値
バネ力センター	15.36 N
バネ定数	0.711 N/mm
スプリング・プレテンション	6.47 N
水平方向荷重	747.0 N
垂直方向荷重	2,400.0 N
質量	144.00 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTE
締め付けトルク（最大）	40.0 Nm

※バネ力はストロークが50 % の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.00570



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00570](http://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00570)

2

Art.-Nr.: 10.01.02.00570



発注データ アクセサリ 10.01.02.00570

Typ		本数
フレックスリング	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
ボールジョイント	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
ボールジョイント	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
フレックスリング	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
トラス接続	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
ユニバーサルホルダー	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
タケノコニップル	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
タケノコニップル	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
タケノコニップル	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041



発注データ スペアパーツ 10.01.02.00570

Typ		本数
加圧スプリング	DRUCK-FED 1x16 44.6 0.711	20.08.02.00037

