

Art.-Nr.: 10.01.02.00572




## Technische Daten

Attribut	Wert
Federweg Z	25,0 mm
Saugeranschluss	G1/4"-AG
Vakuum-Anschluss	G1/8"-IG

FSTA G1/4-AG 25

Der Federstößel FSTA wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.



## Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	37,00 mm
Höhe H	114,50 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Gewinde G2	G1/4"-AG
Gewindelänge LG2	8,5 mm
Gewinde G3	M20x1.5-AG
Gewindelänge LG3	40,0 mm
Schlüsselweite SW1	24,0 mm
Schlüsselweite SW2	17,0 mm

Konstruktionsdaten FSTA G1/4-AG 25



Art.-Nr.: 10.01.02.00572

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Federkraft Hubmitte	17,80 N
Federrate	0,711 N/mm
Federvorspannung	8,95 N
Horizontalbelastung	800,0 N
Vertikalbelastung	2.400,0 N
Gewicht	185,0 g
Einsatztemperatur	0 ... 80 °C

Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.02.00572](http://www.schmalz.com/10.01.02.00572)



Art.-Nr.: 10.01.02.00572

**Bestelldaten Zubehör 10.01.02.00572**

Typ		Artikelnummer
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Kugelgelenk	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Kugelgelenk	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
Flexolink	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
Traversenanbindung	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
Universalhalter	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
Schlauchtülle	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Schlauchtülle	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Schlauchtülle	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170

