




FSTA G1/4-AG 50

L'asta a molla FSTA viene fornito come prodotto finito per connessione.

### Dati tecnici

| Attributo                 | Valore   |
|---------------------------|----------|
| Freccia elastica Z        | 50,0 mm  |
| Connessione a ventosa     | G1/4"-AG |
| Attacco del vuoto         | G1/8"-IG |
| Coppia di fissaggio (max) | 40,0 Nm  |



Dati di costruzione FSTA G1/4-AG 50

### Dati di costruzione

| Attributo                          | Valore    |
|------------------------------------|-----------|
| Altezza H2                         | 66,50 mm  |
| Altezza H                          | 144,00 mm |
| Filettatura G1                     | G1/8"-IG  |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 12,0 mm   |
| Filettatura G2                     | G1/4"-AG  |
| Lunghezza della filettatura LG2    | 8,5 mm    |
| Lunghezza della filettatura LG3    | 40,0 mm   |
| Misura della chiave SW1            | 24,0 mm   |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 17,0 mm   |
| Freccia elastica Z                 | 50,0 mm   |

Art.-Nr.: 10.01.02.00573

**Dati tecnici**

| Attributo                   | Valore      |
|-----------------------------|-------------|
| Centro di reazione elastica | 20,60 N     |
| Tasso elastico              | 0,262 N/mm  |
| Pretensione della molla     | 14,10 N     |
| Carico orizzontale          | 490,0 N     |
| Carico verticale            | 2.400,0 N   |
| Peso                        | 210,0 g     |
| Temperatura d'intervento    | 0 ... 80 °C |
| Famiglia di prodotti        | FSTA        |
| Coppia di fissaggio (max)   | 40,0 Nm     |

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.02.00573](http://www.schmalz.com/10.01.02.00573)



Art.-Nr.: 10.01.02.00573

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.00573**

| Typ                         |                         | codice articolo |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Flexolink                   | FLK G1/4-IG G1/4-AG     | 10.01.03.00178  |
| Giunto snodato              | KGL G1/4-IG G1/4-AG     | 10.01.03.00110  |
| Giunto snodato              | KGL G1/4-IG M10x1.25-AG | 10.01.03.00137  |
| Flexolink                   | FLK G1/4-IG M10x1.25-AG | 10.01.03.00206  |
| Collegamento traverse       | HTR-STA 55 1N D20 WI    | 10.08.03.00086  |
| Supporto universale         | HTR-UNI 2N FSTE-HDB     | 10.01.03.00332  |
| Bocchetta                   | ST G1/8-AG 4 M5-ROH     | 10.08.03.00153  |
| Bocchetta                   | ST G1/8-AG 6 M5-V       | 10.08.03.00154  |
| Bocchetta                   | ST G1/8-AG 9 M5-V       | 10.08.03.00155  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 4        | 10.08.02.00202  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 6        | 10.08.02.00204  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 8        | 10.08.02.00206  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 4         | 10.08.02.00156  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00158  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 8         | 10.08.02.00160  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 6 HT     | 10.08.02.00389  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00288  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 6 HT      | 10.08.02.00391  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 4        | 10.08.02.00166  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 6        | 10.08.02.00168  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 8        | 10.08.02.00170  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 10       | 10.08.02.00257  |
| Raccordo a innesto a T      | STV-T G1/8-AG 4         | 10.09.02.00039  |
| Raccordo a innesto a T      | STV-T G1/8-AG 6         | 10.09.02.00040  |
| Raccordo a innesto a T      | STV-T G1/8-AG 8         | 10.09.02.00041  |

