

スプリングプランジャー FSTE M5-IG 10



Art.-Nr.: 10.01.02.00608




FSTE M5-IG 10

スプリングプランジャー FSTEはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
スプリングストロークZ	10.0 mm
真空パッド接続	M5-F
真空接続口	M5-F
締め付けトルク（最大）	8.0 Nm



デザインデータ FSTE M5-IG 10

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	23.00 mm
高さ H	47.20 mm
スレッドG1	M5-F
グリップの長さ LG1	5.5 mm
スレッドG2	M5-F
グリップの長さ LG2	6.2 mm
グリップの長さ LG3	15.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	7.0 mm
スプリングストロークZ	10.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00608

スプリングブランジャー FSTE M5-IG 10



Art.-Nr.: 10.01.02.00608

技術資料

属性	値
バネ力センター	4.36 N
バネ定数	0.323 N/mm
スプリング・プレテンション	2.75 N
水平方向荷重	97.0 N
垂直方向荷重	1500.0 N
質量	19.0 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTE
締め付けトルク (最大)	8.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のブランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、ブランジャーの動きに影響を与えます。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.00608

データアクセサリを注文する 10.01.02.00608

Typ		製品コード
トラス接続	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
トラス接続	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
トラス接続	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089
タケノコニップル	ST M5-AG 4 MS-V	10.08.03.00152
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165

スペアパーツの注文データ 10.01.02.00608

Typ		製品コード
加圧スプリング	DRUCK-FED 0.5x7.1 23 0.323	20.08.02.00055