

Art.-Nr.: 10.01.02.00611




FSTE M5-IG 10 VG

スプリングプランジャー FSTEはすぐに接続可能な製品として納品されます。

## 技術資料

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| 取付部品のデザイン   | 回転防止仕様  |
| スプリングストロークZ | 10.0 mm |
| 真空パッド接続     | M5-F    |
| 真空接続口       | M5-F    |
| 締め付けトルク（最大） | 8.0 Nm  |

## デザインデータ



デザインデータ FSTE M5-IG 10 VG

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H2        | 23.00 mm |
| 高さ H         | 47.20 mm |
| スレッドG1       | M5-F     |
| グリッパーの長さ LG1 | 5.5 mm   |
| スレッドG2       | M5-F     |
| グリッパーの長さ LG2 | 6.2 mm   |
| グリッパーの長さ LG3 | 12.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 14.0 mm  |
| スパナサイズ SW2   | 7.0 mm   |
| スプリングストロークZ  | 10.0 mm  |

# スプリングブランジャー FSTE M5-IG 10 VG



Art.-Nr.: 10.01.02.00611

## 技術資料

| 属性            | 値          |
|---------------|------------|
| バネ力センター       | 4.36 N     |
| バネ定数          | 0.323 N/mm |
| スプリング・プレテンション | 2.75 N     |
| 水平方向荷重        | 97.0 N     |
| 垂直方向荷重        | 1500.0 N   |
| 質量            | 19.0 g     |
| 作動温度          | 0 ~ 80 °C  |
| 製品ファミリー       | FSTE       |
| 締め付けトルク (最大)  | 8.0 Nm     |

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のブランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、ブランジャーの動きに影響を与えます。

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611](http://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611)

## データアクセサリを注文する 10.01.02.00611

| Typ                |                         | 製品コード          |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| トラス接続              | HTR-STA 47 1N D10/16 FL | 10.08.03.00085 |
| トラス接続              | HTR-ST5 30x30 D10/16 WI | 10.08.03.00088 |
| トラス接続              | HTR-ST5 40x40 D10/16 WI | 10.08.03.00089 |
| タケノコニップル           | ST M5-AG 4 MS-V         | 10.08.03.00152 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE M5-AG 4          | 10.08.02.00200 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE M5-AG 6          | 10.08.02.00201 |
| ワンタッチホースコネクタ T     | STV-T M5-AG 4           | 10.09.02.00038 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W M5-AG 4           | 10.08.02.00155 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W M5-AG 6           | 10.08.02.00235 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W M5-AG 6           | 10.08.02.00296 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W M5-AG 6 HT        | 10.08.02.00397 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF M5-AG 4          | 10.08.02.00165 |

## スペアパーツの注文データ 10.01.02.00611

| Typ     |                            | 製品コード          |
|---------|----------------------------|----------------|
| 加圧スプリング | DRUCK-FED 0.5x7.1 23 0.323 | 20.08.02.00055 |