

Art.-Nr.: 10.01.02.00758




FSTE-HD G1/8-AG 50

スプリングプランジャー FSTE-HDIは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

## 技術資料

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| スプリングストロークZ | 50.0 mm |
| 真空パッド接続     | G1/8"-M |
| 真空接続口       | G1/8-F  |
| 締め付けトルク（最大） | 40.0 Nm |



デザインデータ FSTE-HD G1/8-AG 50

## デザインデータ

| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| 高さ H2       | 72.50 mm  |
| 高さ H        | 116.50 mm |
| スレッドG1      | G1/8"-F   |
| グリップの長さ LG1 | 8.0 mm    |
| スレッドG2      | G1/8"-M   |
| グリップの長さ LG2 | 7.5 mm    |
| グリップの長さ LG3 | 30.0 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 22.0 mm   |
| スパナサイズ SW2  | 12.0 mm   |
| スプリングストロークZ | 50.0 mm   |

Art.-Nr.: 10.01.02.00758



## 技術資料

| 属性            | 値          |
|---------------|------------|
| バネ力センター       | 5.34 N     |
| バネ定数          | 0.097 N/mm |
| スプリング・プレテンション | 2.92 N     |
| 水平方向荷重        | 173.0 N    |
| 垂直方向荷重        | 3700.0 N   |
| 質量            | 110.0 g    |
| 作動温度          | 0 ~ 80 °C  |
| 製品ファミリー       | FSTE-HD    |
| 締め付けトルク (最大)  | 40.0 Nm    |

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.02.00758](http://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00758)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00758](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00758)

Art.-Nr.: 10.01.02.00758



データアクセサリを注文する **10.01.02.00758**

| Typ                |                         | 製品コード          |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| ボールジョイント           | KGL G1/8-IG G1/8-AG A2  | 10.01.03.00109 |
| トラス接続              | HTR-STA 47 1N D10/16 FL | 10.08.03.00085 |
| トラス接続              | HTR-ST5 30x30 D10/16 WI | 10.08.03.00088 |
| トラス接続              | HTR-ST5 40x40 D10/16 WI | 10.08.03.00089 |
| タケノコニッブル           | ST G1/8-AG 4 MS-ROH     | 10.08.03.00153 |
| タケノコニッブル           | ST G1/8-AG 6 MS-V       | 10.08.03.00154 |
| タケノコニッブル           | ST G1/8-AG 9 MS-V       | 10.08.03.00155 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 4        | 10.08.02.00202 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 6        | 10.08.02.00204 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 8        | 10.08.02.00206 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 4         | 10.08.02.00156 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00158 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 8         | 10.08.02.00160 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 6 HT     | 10.08.02.00389 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00288 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6 HT      | 10.08.02.00391 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 4        | 10.08.02.00166 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 6        | 10.08.02.00168 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 8        | 10.08.02.00170 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 10       | 10.08.02.00257 |
| ワンタッチホースコネクタ T     | STV-T G1/8-AG 4         | 10.09.02.00039 |
| ワンタッチホースコネクタ T     | STV-T G1/8-AG 6         | 10.09.02.00040 |
| ワンタッチホースコネクタ T     | STV-T G1/8-AG 8         | 10.09.02.00041 |

