

スプリングプランジャー
FSTE-HD G1/2-AG 90

Art.-Nr.: 10.01.02.00772




技術資料

属性	値
スプリングストロークZ	90.0 mm
真空パッド接続	G1/2-M
真空接続口	G3/8"-F
締め付けトルク（最大）	50.0 Nm

FSTE-HD G1/2-AG 90

スプリングプランジャー FSTE-HDは、すぐに使用可能な製品として納品されます。



デザインデータ FSTE-HD G1/2-AG 90

デザインデータ

属性	値
高さ H2	123.50 mm
高さ H	188.50 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G1/2-M
グリッパーの長さ LG2	10.5 mm
グリッパーの長さ LG3	53.0 mm
スパナサイズ SW1	36.0 mm
スパナサイズ SW2	24.0 mm
スプリングストロークZ	90.0 mm



スプリングプランジャー
FSTE-HD G1/2-AG 90



Art.-Nr.: 10.01.02.00772

 技術資料

属性	値
バネ力センター	75.30 N
バネ定数	1.072 N/mm
スプリング・プレテンション	24.38 N
水平方向荷重	730.0 N
垂直方向荷重	4,900.0 N
質量	544.00 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTE-HD
締め付けトルク (最大)	50.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.00772

 発注データ アクセサリ 10.01.02.00772

Typ	本数
フレックスリンク	10.01.03.00175
フレックスリンク	10.01.03.00207
ボールジョイント	10.01.03.00111
トラス接続	10.08.03.00148
トラス接続	10.08.03.00090
トラス接続	10.08.03.00091
トラス接続	10.08.03.00092
タケノコニップル	10.08.03.00159
タケノコニップル	10.08.03.00160
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	10.08.02.00237
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	10.08.02.00252
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	10.08.02.00209
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	10.08.02.00211
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	10.08.02.00236
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	10.08.02.00255
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	10.08.02.00163
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	10.08.02.00234
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	10.08.02.00259

