


Art.-Nr.: 10.01.02.00814



FSTA-HD G3/8-AG 25

Пружинный плунжер FSTA-HD поставляется как готовое к подключению изделие.



Конструктивные данные FSTA-HD G3/8-AG 25

Технические данные

Attribute	Value
Ход пружины Z	25,0 mm
Соединение с присоской	G3/8"-M
Вакуумное соединение	G3/8"-F
Момент затяжки (макс.)	50,0 Nm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	40,80 mm
Высота H	146,50 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Резьба G2	G3/8"-M
Длина резьбы LG2	10,5 mm
Длина резьбы LG3	53,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	36,0 mm
Размер ключа SW2	24,0 mm
Ход пружины Z	25,0 mm

Пружинный плунжер FSTA-HD G3/8-AG 25



Art.-Nr.: 10.01.02.00814



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	73,50 N
Жесткость пружины	3,828 N/mm
Предварительное натяжение пружины	25,65 N
Горизонтальная нагрузка	1.870,0 N
Вертикальная нагрузка	4.800,0 N
Вес	495,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTA-HD
Момент затяжки (макс.)	50,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00814



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.00814

Тип		Количество предметов
Редукционный переход с шестигранником	RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V	10.08.04.00096
Соединение поперечной балки	HTR-STA 62 1N D30 WI	10.08.03.00148
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 40x40 D30 WI	10.08.03.00090
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 50x50 D30 WI	10.08.03.00091
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 60x60 D30 WI	10.08.03.00092
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Вставная муфта, колено	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Вставная муфта, колено	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Вставная муфта, колено	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Вставная муфта, колено	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
Вставная муфта, колено	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00814