

Art.-Nr.: 10.01.02.00815




FSTA-HD G3/8-AG 50

スプリングプランジャー FSTA-HDはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
スプリングストロークZ	50.0 mm
真空パッド接続	G3/8-M
真空接続口	G3/8"-F
締め付けトルク（最大）	50.0 Nm




デザインデータ FSTA-HD G3/8-AG 50

デザインデータ

属性	値
高さ H2	70.80 mm
高さ H	176.50 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G3/8-M
グリップの長さ LG2	10.5 mm
グリップの長さ LG3	53.0 mm
スパナサイズ SW1	36.0 mm
スパナサイズ SW2	24.0 mm
スプリングストロークZ	50.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00815



属性	値
バネ力センター	49.20 N
バネ定数	1.810 N/mm
スプリング・プレテンション	3.95 N
水平方向荷重	1200.0 N
垂直方向荷重	4800.0 N
質量	540.0 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTA-HD
締め付けトルク (最大)	50.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。



この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.00815



Typ	製品コード
ジョイント	RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V
トラス接続	HTR-STA 62 1N D30 WI
トラス接続	HTR-ST5 40x40 D30 WI
トラス接続	HTR-ST5 50x50 D30 WI
トラス接続	HTR-ST5 60x60 D30 WI
タケノコニップル	ST G3/8-AG 9 MS-V
タケノコニップル	ST G3/8-AG 13 MS-V
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 8
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 10
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 12
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 14
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 8
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 10
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 12
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G3/8-AG 8
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G3/8-AG 10