

Art.-Nr.: 10.01.02.00861




FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

スプリングプランジャー FSTIはすぐに接続可能な製品として納品されます。

## 技術資料

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| 取付部品のデザイン   | 回転防止仕様  |
| スプリングストロークZ | 10.0 mm |
| 真空パッド接続     | G3/8-M  |
| 真空接続口       | G1/8-F  |
| 締め付けトルク（最大） | 40.0 Nm |



デザインデータ FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H2        | 22.50 mm |
| 高さ H         | 82.50 mm |
| スレッドG1       | G1/8"-F  |
| グリッパーの長さ LG1 | 12.0 mm  |
| スレッドG2       | G3/8-M   |
| グリッパーの長さ LG2 | 9.0 mm   |
| グリッパーの長さ LG3 | 41.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 27.0 mm  |
| スパナサイズ SW2   | 13.0 mm  |
| スプリングストロークZ  | 10.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.02.00861



## 技術資料

| 属性            | 値          |
|---------------|------------|
| バネ力センター       | 7.57 N     |
| バネ定数          | 0.097 N/mm |
| スプリング・プレテンション | 7.08 N     |
| 水平方向荷重        | 500.0 N    |
| 垂直方向荷重        | 1,000.0 N  |
| 質量            | 150.00 g   |
| 作動温度          | 0 ~ 80 °C  |
| 製品ファミリー       | FSTI       |
| 締め付けトルク (最大)  | 40.0 Nm    |

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.02.00861](http://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00861)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00861](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00861)

Art.-Nr.: 10.01.02.00861



発注データ アクセサリ 10.01.02.00861

| Typ                |                              | 本数             |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| スプリングブランジャーホルダー    | HTR-FST A2 FSTI              | 10.01.03.06134 |
| スプリングブランジャーホルダー    | HTR-FST A3 FSTI              | 10.01.03.06136 |
| スプリングブランジャーホルダー    | HTR-FST 2N                   | 10.01.03.06143 |
| ユニバーサルホルダー         | HTR-UNI 2N FSTI              | 10.01.03.00297 |
| ジョイント              | RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V | 10.08.04.00096 |
| タケノコニッブル           | ST G1/8-AG 4 MS-ROH          | 10.08.03.00153 |
| タケノコニッブル           | ST G1/8-AG 6 MS-V            | 10.08.03.00154 |
| タケノコニッブル           | ST G1/8-AG 9 MS-V            | 10.08.03.00155 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 4             | 10.08.02.00202 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 6             | 10.08.02.00204 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 6 HT          | 10.08.02.00389 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 8             | 10.08.02.00206 |
| ワンタッチホースコネクタ T     | STV-T G1/8-AG 4              | 10.09.02.00039 |
| ワンタッチホースコネクタ T     | STV-T G1/8-AG 6              | 10.09.02.00040 |
| ワンタッチホースコネクタ T     | STV-T G1/8-AG 8              | 10.09.02.00041 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 4              | 10.08.02.00156 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6              | 10.08.02.00158 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6              | 10.08.02.00288 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6 HT           | 10.08.02.00391 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 8              | 10.08.02.00160 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 10            | 10.08.02.00257 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 4             | 10.08.02.00166 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 6             | 10.08.02.00168 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G1/8-AG 8             | 10.08.02.00170 |

