


Art.-Nr.: 10.01.02.00861



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

Yaylı piston FSTİ, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici korumalı
Yay stroku Z	10,0 mm
Vantuz bağlantısı	G3/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Tightening torque (max)	40,0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	22,50 mm
Yükseklik H	82,50 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Diş G2	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG2	9,0 mm
Diş uzunluğu LG3	41,0 mm
Anahtar boyutu SW1	27,0 mm
Anahtar boyutu SW2	13,0 mm
Yay stroku Z	10,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00861

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	7,57 N
Yay oranı	0,097 N/mm
Yay ön gerilimi	7,08 N
Yatay yük	500,0 N
Dikey yük	1.000,0 N
Ağırlık	150,00 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTI
Tightening torque (max)	40,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00861

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00861

Art.-Nr.: 10.01.02.00861

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.02.00861**

Typ		Ürün numarası
Yaylı bağlantı tutucusu	HTR-FST A2 FSTI	10.01.03.06134
Yaylı bağlantı tutucusu	HTR-FST A3 FSTI	10.01.03.06136
Yaylı bağlantı tutucusu	HTR-FST 2N	10.01.03.06143
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N FSTI	10.01.03.00297
Altıgen ile redüksiyon parçası	RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V	10.08.04.00096
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170

