

Art.-Nr.: 10.01.02.00866




FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Пружинный штифт FSTI поставляется как готовый к подключению продукт.

Технические данные

Attribute	Value
Ход пружины Z	10,0 mm
Соединение с присоской	G1/4"-M
Вакуумное соединение	G1/8"-F
Момент затяжки (макс.)	40,0 Nm



Конструктивные данные FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	19,50 mm
Высота H	82,50 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Резьба G2	G1/4"-M
Длина резьбы LG2	10,0 mm
Длина резьбы LG3	41,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	27,0 mm
Размер ключа SW2	13,0 mm
Ход пружины Z	10,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00866



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	7,57 N
Жесткость пружины	0,097 N/mm
Предварительное натяжение пружины	7,08 N
Горизонтальная нагрузка	700,0 N
Вертикальная нагрузка	1.000,0 N
Вес	150,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTI
Момент затяжки (макс.)	40,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00866

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00866

Art.-Nr.: 10.01.02.00866

Данные для заказа Аксессуары **10.01.02.00866**

Тип		Количество предметов
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
Держатель пружинного плунжера	HTR-FST A2 FSTI	10.01.03.06134
Держатель пружинного плунжера	HTR-FST A3 FSTI	10.01.03.06136
Держатель пружинного плунжера	HTR-FST 2N	10.01.03.06143
Универсальный держатель	HTR-UNI 2N FSTI	10.01.03.00297
Шаровой шарнир	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Шаровой шарнир	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Вставная муфта, T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Вставная муфта, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Вставная муфта, T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Вставная муфта, колено	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Вставная муфта, колено	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Вставная муфта, колено	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Вставная муфта, колено	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170

