

Art.-Nr.: 10.01.02.00878




FSTE-HD G3/8-AG 25 VG

スプリングプランジャー FSTE-HDは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

## 技術資料

|             |         |
|-------------|---------|
| 取付部品のデザイン   | 回転防止仕様  |
| スプリングストロークZ | 25.0 mm |
| 真空パッド接続     | G3/8-M  |
| 真空接続口       | G3/8"-F |
| 締め付けトルク（最大） | 50.0 Nm |



デザインデータ FSTE-HD G3/8-AG 25 VG

## デザインデータ

|              |           |
|--------------|-----------|
| 高さ H2        | 41.00 mm  |
| 高さ H         | 106.00 mm |
| スレッドG1       | G3/8"-F   |
| グリッパーの長さ LG1 | 12.8 mm   |
| スレッドG2       | G3/8-M    |
| グリッパーの長さ LG2 | 10.0 mm   |
| グリッパーの長さ LG3 | 53.0 mm   |
| スパナサイズ SW1   | 36.0 mm   |
| スパナサイズ SW2   | 24.0 mm   |
| スプリングストロークZ  | 25.0 mm   |
| スパナサイズ SW3   | 24.0 mm   |
| スレッドG3       | M30x1.5-M |

Art.-Nr.: 10.01.02.00878



|               |            |
|---------------|------------|
| バネ力センター       | 73.50 N    |
| バネ定数          | 3.829 N/mm |
| スプリング・プレテンション | 25.64 N    |
| 水平方向荷重        | 1,870.0 N  |
| 垂直方向荷重        | 4,800.0 N  |
| 質量            | 400.00 g   |
| 作動温度          | 0 ~ 80 °C  |
| 製品ファミリー       | FSTE-HD    |
| 締め付けトルク (最大)  | 50.0 Nm    |

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。



発注データ アクセサリ 10.01.02.00878

| Typ                |                              | 本数             |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| ジョイント              | RED-STK G1/2-AG G3/8-IG M5-V | 10.08.04.00096 |
| トラス接続              | HTR-STA 62 1N D30 WI         | 10.08.03.00148 |
| トラス接続              | HTR-ST5 40x40 D30 WI         | 10.08.03.00090 |
| トラス接続              | HTR-ST5 50x50 D30 WI         | 10.08.03.00091 |
| トラス接続              | HTR-ST5 60x60 D30 WI         | 10.08.03.00092 |
| タケノコニップル           | ST G3/8-AG 9 M5-V            | 10.08.03.00159 |
| タケノコニップル           | ST G3/8-AG 13 M5-V           | 10.08.03.00160 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G3/8-AG 8             | 10.08.02.00237 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G3/8-AG 10            | 10.08.02.00252 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G3/8-AG 12            | 10.08.02.00209 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G3/8-AG 14            | 10.08.02.00211 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G3/8-AG 8              | 10.08.02.00236 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G3/8-AG 10             | 10.08.02.00255 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G3/8-AG 12             | 10.08.02.00163 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G3/8-AG 8             | 10.08.02.00234 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-WF G3/8-AG 10            | 10.08.02.00259 |

